

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.1/4-16
GTIN	4062406046866
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 31,75 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 25 mm

Szár négyszög □: 20 mm

Magfurat Ø: 30,3 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	30,3 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	20 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	79,38 mm
Szár Ø D _s	25 mm

Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	31,75 mm
Menet / coll	16
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.1/4-16 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró