

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/16-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 7/16-27
GTIN	4062406045999
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menet / coll	27
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	11,112 mm
Magfurat Ø	10,2 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	110 mm
Menetmélység	27,78 mm
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,941 mm
Szár négyszög □	7 mm
Szár Ø D _s	9 mm
Menetfajta	UNS-LH

Menetméret	7/16-27 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró