

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.3/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.3/4-20
GTIN	4062406049614
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 44,45 mm  
Teljes hossz L: 220 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 43,25 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	1,27 mm
Teljes hossz L	220 mm
Menet / coll	20
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E

Szár $\varnothing D_s$	36 mm
Menetmélység	111,1 mm
Menet $\varnothing$	44,45 mm
Szár négyszög $\square$	29 mm
Magfurat $\varnothing$	43,25 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.3/4-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró