

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/16-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 5/16-32
GTIN	4062406045845
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 32
Menet Ø: 7,938 mm
Teljes hossz L: 90 mm
Szár Ø D_s: 8 mm
Szár négyszög □: 6,2 mm
Magfurat Ø: 7,25 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,794 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	7,25 mm
Teljes hossz L	90 mm

Szár Ø D _s	8 mm
Menet / coll	32
Menetmélység	19,85 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Menet Ø	7,938 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	5/16-32 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró