

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.1/2-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.1/2-10
GTIN	4062406049409
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 38,1 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 35,7 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	24 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	200 mm
Menet / coll	10
Menet Ø	38,1 mm
Vágóélek száma Z	4

Magfurat Ø	35,7 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	95,25 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	2,54 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	1.1/2-10 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró