

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1-20
GTIN	4062406048822
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 25,4 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 20 mm
Szár négyszög □: 16 mm
Magfurat Ø: 24,3 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	63,5 mm
Magfurat Ø	24,3 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	16 mm
Szabvány	DIN 376

Menet Ø	25,4 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornok száma	4
Szár Ø D _s	20 mm
Menet / coll	20
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1-20 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró