

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.6-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 NO.6-40
GTIN	4062406045548
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 40

Menet Ø: 3,505 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Szár négyszög □: 3 mm

Magfurat Ø: 2,95 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	40
Menetmélység	8,8 mm
Teljes hossz L	56 mm
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,635 mm
Magfurat Ø	2,95 mm

Forgácshornyak száma	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Szár négyszög □	3 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	3,505 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	6-40 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró