

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.1/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.1/8-18
GTIN	4062406048969
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 28,575 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Szár négyszög □: 18 mm  
Magfurat Ø: 27,35 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	28,575 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	18 mm
Magfurat Ø	27,35 mm
Menet / coll	18
Teljes hossz L	180 mm

Menetmélység	71,44 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Szár $\varnothing D_s$	22 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1.1/8-18 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró