

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1-27
GTIN	4062406048808
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 27  
Menet Ø: 25,4 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Szár négyszög □: 16 mm  
Magfurat Ø: 24,5 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	4
Menet / coll	27
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	160 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	63,5 mm
Magfurat Ø	24,5 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Menet Ø	25,4 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	0,94 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	1-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró