

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.13/16-16****Rendelési adatok**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Rendelés száma    | 130045 1.13/16-16 |
| GTIN              | 4062406049706     |
| Árucikk kategória | 10N               |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 46,04 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 44,5 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Menet / coll          | 16       |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 36 mm    |
| Szabvány              | DIN 376  |
| Szerszámanyag         | HSS E    |
| Magfurat Ø            | 44,5 mm  |
| Szár négyszög □       | 29 mm    |
| Menet Ø               | 46,04 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menetemelkedés             | 1,588 mm                                  |
| Menetmélység               | 115,1 mm                                  |
| Teljes hossz L             | 250 mm                                    |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Forgácshornok száma        | 4   |
| Menetfajta                 | UN  |
| Menetméret                 | 1.13/16-16 UN                             |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |