

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.3/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.3/8-12
GTIN	4062406049256
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 34,925 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 32,75 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	87,31 mm
Szár négyszög □	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	2,117 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menet Ø	34,925 mm
Menet / coll	12
Forgácshornok száma	4
Magfurat Ø	32,75 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1.3/8-12 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró