

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.3/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.3/8-16
GTIN	4062406049232
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 34,925 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 33,4 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,588 mm
Menet Ø	34,925 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	87,31 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szár négyszög □	22 mm
Szabvány	DIN 376

Menet / coll	16
Magfurat Ø	33,4 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	28 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.3/8-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró