

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.1/8-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.1/8-8
GTIN	4062406049010
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 28,575 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 25,5 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	71,44 mm
Szár négyszög □	18 mm
Magfurat Ø	25,5 mm
Szár Ø D _s	22 mm
Forgácshornyok száma	4

Menetemelkedés	3,175 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	28,575 mm
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	8
Menetfajta	UN
Menetméret	1.1/8-8 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró