

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.15/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.15/16-12
GTIN	4062406049829
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 49,212 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 47,2 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	47,2 mm
Szár négyszög □	32 mm
Menet / coll	12
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	2,117 mm

Teljes hossz L	250 mm
Menetmélység	123 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	49,212 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.15/16-12 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró