

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 7/8-27
GTIN	4062406046446
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 27

Menet Ø: 22,225 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21,4 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	22,225 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	14,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	27
Menetmélység	55,56 mm

Teljes hossz L	140 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,94 mm
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	21,4 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	7/8-27 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró