

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.1/4-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.1/4-8
GTIN	4062406049140
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 31,75 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Szár négyszög □: 20 mm

Magfurat Ø: 28,8 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	3,175 mm
Menet / coll	8
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	31,75 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	79,38 mm
Szár négyszög □	20 mm

Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Szár $\varnothing D_s$	25 mm
Forgácshornok száma	4
Magfurat $\varnothing$	28,8 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.1/4-8 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró