

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.1/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.1/16-20
GTIN	4062406048891
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 26,99 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 20 mm
Szár négyszög □: 16 mm
Magfurat Ø: 25,8 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	67,5 mm
Forgácshornok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	20
Menetemelkedés	1,27 mm
Menet Ø	26,99 mm
Magfurat Ø	25,8 mm

Szár négyszög □	16 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	160 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.1/16-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró