

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.1-64****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 NO.1-64
GTIN	4062406045456
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 64

Menet Ø: 1,854 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,5 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Menetmélység	4,635 mm
Menet Ø	1,854 mm
Szabvány	DIN 371
Menet / coll	64
Magfurat Ø	1,5 mm
Menetemelkedés	0,399 mm

Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	2,1 mm
Teljes hossz L	45 mm
Forgácshornok száma	2
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	1-64 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró