

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 3/8-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 3/8-32
GTIN	4062406048150
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 32

Menet Ø: 9,525 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Szár négyszög □: 8 mm

Magfurat Ø: 8,85 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	23,83 mm
Menetemelkedés	0,794 mm
Magfurat Ø	8,85 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	8 mm
Szabvány	DIN 371
Menet Ø	9,525 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	100 mm
Menet / coll	32
Menetfajta	UNEF
Menetméret	3/8-32 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró