

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 9/16-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 9/16-27
GTIN	4062406048389
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 27  
Menet Ø: 14,288 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 13,4 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	35,72 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Menet / coll	27
Magfurat Ø	13,4 mm
Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	110 mm

Menet Ø	14,288 mm
Menetemelkedés	0,94 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UNS
Menetméret	9/16-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró