

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: NO.4-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.4-40
GTIN	4062406047757
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 40
Menet Ø: 2,845 mm
Teljes hossz L: 56 mm
Szár Ø D_s: 3,5 mm
Szár négyszög □: 2,7 mm
Magfurat Ø: 2,27 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 371
Magfurat Ø	2,27 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	3,5 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Menetmélység	7,1 mm

Menet / coll	40
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	0,635 mm
Teljes hossz L	56 mm
Menet Ø	2,845 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	4-40 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró