

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: NO.12-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.12-28
GTIN	4062406047948
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 28
Menet Ø: 5,486 mm
Teljes hossz L: 80 mm
Szár Ø D_s: 6 mm
Szár négyszög □: 4,9 mm
Magfurat Ø: 4,7 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Magfurat Ø	4,7 mm
Menetmélység	13,7 mm
Menet / coll	28
Menet Ø	5,486 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	80 mm

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,907 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNF
Menetméret	12-28 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró