

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 7/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 7/8-27
GTIN	4062406048686
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	27
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Magfurat Ø	21,4 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	22,225 mm
Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	0,941 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Menetmélység	55,56 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNS

Menetméret	7/8-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró