

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 3/4-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 3/4-27
GTIN	4062406048570
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 27

Menet Ø: 19,05 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 18,2 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	27
Menetmélység	47,63 mm
Szár négyszög □	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Menet Ø	19,05 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Szabvány	DIN 376

Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	0,94 mm
Magfurat Ø	18,2 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNS
Menetméret	3/4-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró