

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1/4-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1/4-36
GTIN	4062406047993
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 36

Menet Ø: 6,35 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 5,7 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	6,35 mm
Menetemelkedés	0,706 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	80 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Menetmélység	15,9 mm
Vágóélek száma Z	3

Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	5,5 mm
Magfurat Ø	5,7 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	36
Menetfajta	UNS
Menetméret	1/4-36 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró