

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 7/16-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 7/16-28
GTIN	4062406048228
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 28

Menet Ø: 11,112 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,35 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	10,35 mm
Szár négyszög □	7 mm
Menet Ø	11,112 mm
Teljes hossz L	110 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	27,78 mm

Menet / coll	28
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,907 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	7/16-28 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró