

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: NO.10-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.10-28
GTIN	4062406047870
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 28  
Menet Ø: 4,826 mm  
Teljes hossz L: 70 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Szár négyszög □: 4,9 mm  
Magfurat Ø: 3,95 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	4,9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Forgácsolók száma	3
Menetmélység	12,1 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,907 mm
Magfurat Ø	3,95 mm
Menet / coll	28
Menet Ø	4,826 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	10-28 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró