

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 2-4,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 2-4,5
GTIN	4062406049911
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet Ø: 50,8 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 45,03 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	250 mm
Menetmélység	127 mm
Szár négyszög □	32 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	50,8 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Menetemelkedés	5,644 mm

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	45,03 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UNC
Menetméret	2-4,5 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró