

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 3/8-24****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130045 3/8-24 |
| GTIN | 4062406048174 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 24
Menet Ø: 9,525 mm
Teljes hossz L: 100 mm
Szár Ø D_s: 10 mm
Szár négyszög □: 8 mm
Magfurat Ø: 8,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------|----------|
| Magfurat Ø | 8,5 mm |
| Menet / coll | 24 |
| Teljes hossz L | 100 mm |
| Menetemelkedés | 1,058 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menet Ø | 9,525 mm |
| Szár négyszög □ | 8 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetmélység | 23,83 mm |
| Forgácshornok száma | 3 |
| Szabvány | DIN 371 |
| Menetfajta | UNF |
| Menetméret | 3/8-24 UNF |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |