

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 3/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 3/4-12
GTIN	4062406048631
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 19,05 mm  
Teljes hossz L: 125 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Szár négyszög □: 11 mm  
Magfurat Ø: 17 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	17 mm
Menetmélység	47,63 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	125 mm
Szár négyszög □	11 mm

Szabvány	DIN 376
Menet Ø	19,05 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Menet / coll	12
Menetemelkedés	2,117 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	3/4-12 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró