

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1/2-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1/2-27
GTIN	4062406048303
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 27

Menet Ø: 12,7 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 11,85 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	11,85 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,94 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menetmélység	31,75 mm
Menet / coll	27

Menet Ø	12,7 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	9 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	11 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	1/2-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró