

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 3/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 3/8-27
GTIN	4062406048167
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 27  
Menet Ø: 9,525 mm  
Teljes hossz L: 100 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Szár négyszög □: 8 mm  
Magfurat Ø: 8,7 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	8,7 mm
Forgácshornok száma	3
Menet / coll	27
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	100 mm
Menet Ø	9,525 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm

Szár négyszög □	8 mm
Menetmélység	23,83 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,94 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	3/8-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró