

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1/2-28****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130045 1/2-28 |
| GTIN              | 4062406048297 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 28  
Menet Ø: 12,7 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 11,8 mm

**Műszaki leírás**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Menetemelkedés  | 0,907 mm |
| Menet Ø         | 12,7 mm  |
| Szár négyszög □ | 9 mm     |
| Magfurat Ø      | 11,8 mm  |
| Szabvány        | DIN 376  |
| Szerszámanyag   | HSS E    |
| Menetmélység    | 31,75 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Forgácshornyak száma       | 3   |
| Vágóélek száma Z           | 3   |
| Teljes hossz L             | 110 mm                                    |
| Menet / coll               | 28  |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 11 mm                                     |
| Menetfajta                 | UNEF                                      |
| Menetméret                 | 1/2-28 UNEF                               |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |