

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: NO.8-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.8-36
GTIN	4062406047801
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 36  
Menet Ø: 4,166 mm  
Teljes hossz L: 63 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
Szár négyszög □: 3,4 mm  
Magfurat Ø: 3,5 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	36
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,706 mm
Magfurat Ø	3,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Menetmélység	10,4 mm

Teljes hossz L	63 mm
Menet Ø	4,166 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	3,4 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNF
Menetméret	8-36 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró