

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.7/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.7/16-20
GTIN	4062406051532
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 36,512 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 35,32 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	35,32 mm
Szár négyszög □	22 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,27 mm
Menet Ø	36,512 mm
Teljes hossz L	200 mm
Forgácshornyok száma	4

Szár Ø D _s	28 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	91,28 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	20
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.7/16-20 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró