

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.3/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.3/4-20
GTIN	4062406051853
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 44,45 mm  
Teljes hossz L: 220 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 43,25 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	1,27 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	44,45 mm
Teljes hossz L	220 mm
Menet / coll	20
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E

Magfurat Ø	43,25 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Szár négyszög □	29 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	111,1 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.3/4-20 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró