

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1/2-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1/2-12
GTIN	4062406050610
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 12,7 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 10,75 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	9 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	12,7 mm
Forgácshornyok száma	3

Magfurat Ø	10,75 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Menet / coll	12
Menetmélység	31,75 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1/2-12 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró