

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1/4-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1/4-28
GTIN	4062406050252
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 28  
Menet Ø: 6,35 mm  
Teljes hossz L: 80 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 7 mm  
Szár négyszög □: 5,5 mm  
Magfurat Ø: 5,5 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	6,35 mm
Magfurat Ø	5,5 mm

Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	28
Szár Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Menetmélység	15,9 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	1/4-28 UNF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró