

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 3/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 3/4-20
GTIN	4062406050832
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 19,05 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 18 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	47,63 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	19,05 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	18 mm

Szár négyszög □	11 mm
Menet / coll	20
Menetemelkedés	1,27 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	3/4-20 UNEF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró