

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 7/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 7/8-18
GTIN	4062406050955
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 18
Menet Ø: 22,225 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 21 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	14,5 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	55,56 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menetemelkedés	1,411 mm
Teljes hossz L	140 mm
Magfurat Ø	21 mm
Menet Ø	22,225 mm
Menet / coll	18
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	7/8-18 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró