

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.3/8-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.3/8-14
GTIN	4067263102823
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 34,925 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 33,3 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	14
Szár négyszög □	22 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	200 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	28 mm

Menetmélység	87,31 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Menet Ø	34,925 mm
Magfurat Ø	33,3 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.3/8-14 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró