

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 9/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 9/16-20
GTIN	4062406050641
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 14,288 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 11 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 13,1 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	11 mm
Szár négyszög □	9 mm
Magfurat Ø	13,1 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menet / coll	20
Menet Ø	14,288 mm

Szabvány	DIN 376
Menetmélység	35,72 mm
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	9/16-20 UN LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró