

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 4-16
GTIN	4062406052997
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 16

Menet Ø: 101,6 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 100,1 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	152,4 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Szerszámanyag	HSS
Magfurat Ø	100,1 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Menet / coll	16
Teljes hossz L	180 mm
Forgácshornok száma	12

Menet Ø	101,6 mm
Vágóélek száma Z	12
Szár négyszög □	44 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	4-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró