

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.1/8-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 2.1/8-8
GTIN	4062406052195
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 8  
Menet Ø: 54 mm  
Teljes hossz L: 140 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Szár négyszög □: 32 mm  
Magfurat Ø: 51 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	32 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Magfurat Ø	51 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Menet / coll	8
Menet Ø	54 mm
Menetmélység	80,96 mm
Teljes hossz L	140 mm

Szerszámanyag	HSS
Forgácshornyok száma	6
Vágóélek száma Z	6
Menetfajta	UN
Menetméret	2.1/8-8 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró