

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4.1/4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 4.1/4-16
GTIN	4062406053079
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 16
Menet Ø: 107,95 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 106,45 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	12
Szár Ø D _s	56 mm
Menet Ø	107,95 mm
Forgácshornok száma	12
Menet / coll	16
Menetmélység	161,925 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Magfurat Ø	106,45 mm

Teljes hossz L	180 mm
Szár négyszög □	44 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetfajta	UN
Menetméret	4.1/4-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró