

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 9/16-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 9/16-27
GTIN	4062406050627
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D _s	11 mm
Szár négyszög □	9 mm
Magfurat Ø	13,4 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	14,288 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	27
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	35,72 mm
Menetfajta	UNS-LH

Menetméret	9/16-27 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró