

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4.1/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 4.1/8-12
GTIN	4062406053062
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 104,8 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 102,8 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	2,11 mm
Forgácshornyok száma	12
Menet / coll	12
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	157,16 mm
Menet Ø	104,8 mm
Vágóélek száma Z	12
Szár négyszög □	44 mm

Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Magfurat Ø	102,8 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	4.1/8-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró