

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: NO.1-72****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 NO.1-72
GTIN	4062406049928
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 72
Menet Ø: 1,854 mm
Teljes hossz L: 45 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 1,55 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	1,55 mm
Forgácshornok száma	2
Menetmélység	4,635 mm
Menet Ø	1,854 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Szabvány	DIN 371
Menet / coll	72

Menetemelkedés	0,353 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	45 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	1-72 UNF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró