

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.3/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 3.3/4-14
GTIN	4062406052911
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 14

Menet Ø: 95,25 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 93,6 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Magfurat Ø	93,6 mm
Vágóélek száma Z	10
Menet / coll	14
Szerszámanyag	HSS
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetmélység	142,88 mm
Menet Ø	95,25 mm

Szár négyszög □	44 mm
Szár Ø D _s	56 mm
Forgácshornyok száma	10
Menetfajta	UNS
Menetméret	3.3/4-14 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró