

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.1/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 3.1/4-12
GTIN	4062406052737
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menetmélység	123,83 mm
Menet Ø	82,55 mm
Menet / coll	12
Menetemelkedés	2,117 mm
Szár négyszög □	39 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornok száma	8
Szerszámanyag	HSS
Vágóélek száma Z	8
Magfurat Ø	80,5 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	3.1/4-12 UN

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró